



OHTタンク

▶▶ 完全液出しが可能な開放丸型タイプ

- ✓ 残液なしで清潔、清掃も簡単
- ✓ 反応が一目でわかる

● バッチ式の反応槽に最適



オプション取付例
(ノズル、攪拌機、攪拌架はオプション)

※フタが必要な場合はオプションで
ご用意します。(PVC 加工品 グレー)

OHT-3000

OHT-1000

製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。(単位: mm)

品番	容量ℓ	外径	高さ				肉厚	PCD	アンカー 本数	重量(±)kg		備考
			全体	胴部	架台	ドレン口				本体	架台	
OHT-3000	3,000	1,620	2,300	1,630	670	230	8.0	1,690	4	88.0	124.0	二層
OHT-2000	2,000	1,420	1,960	1,365	595	166	7.0	1,560	4	59.0	104.0	
OHT-1000	1,000	1,106	1,700	1,150	550	164	6.5	1,260	4	34.0	71.0	
OHT-500	500	1,000	1,290	750	540	165	6.0	1,160	4	19.0	45.0	

⚠ ・塩酸などガスを発生する液体にはご使用いただけません。・取り扱いに厳重管理が必要な液体を使用される場合は、密閉型タンクをお勧めします。・アンカーボルトの先打ちはしないでください。・タンクの目盛りは目安としてご使用ください。・OHT-3000 のドレン口に 80A をご使用の場合、ドレン口高さは 187 となります。

設置型タンク
薬注タンク
埋設タンク
コンテナタンク

500ℓ
~
3000ℓ

装着可能装備 ▶▶

