

# 稼ぐ工場設備研究所通信 2015年春号

2015.3.31

仕事・プライベートネタなど 気ままに更新中 新入社員ゆうすけのブログも見てね!

発行元：株式会社日高商店 園133-0061 東京都江戸川区篠崎町2-44-15


TEL 03-3676-2323 FAX 03-3676-2325

皆さんこんにちは！  
日高商店新入社員のゆうすけと申します。  
今回、工場設備研究所通信の担当を  
させていただきます。  
新入社員の目線から見たお客様のお困り事を  
ピックアップ＆今日からできる改善案を  
お知らせ致します。  
どうぞ宜しくお願いします。

日高優介



## 異物混入対策で困ってる！でも… 誰に相談すればいいか悩んでいるご担当者様へ オススメのフィルターあります！



症例1：うちの製品はベタベタでフィルターは使えない！

症例2：フィルターは使っているけれどすぐ目詰まりして破れちゃう！！

症例3：フィルターの洗浄が大変！どうにかして！！！！

### 上の症例が1つでも当てはまったら、お役に立てます！

うちの製品で  
使えるの？

そんなに  
うまくいくの？

などなど、効果を試したい方へ

**デモ機**お貸し出来ます。

ぜひ効果をお試し下さい！

今ならどのサイズのメッシュも

**無料**でお試し可能です！

メッシュ サイズ	対応製品例
40S, 50S, 60S, 80S	高粘度品 (クリーム、練り歯磨き、 シリコン材など)
100S, 120S, 150S	中粘度品 (シャンプー、リンスなど)
200S, 320S, 500S	低粘度品 (化粧水、乳液など)

注)黒字のサイズは翌日発送可能です(2015.3.31現在)。

赤字のサイズについても連絡頂き次第、製作対応致します。  
(製作納期～発送まで1か月程度です)

## ○なぜ無料なの？

デモ機をお貸しした**約8割**のお客様さんがノッチワイヤーフィルターを購入して下さっています。だからデモ機が有料ではなく**無料**でお試し可能なのです。

## ◎お客様の声

今まで高粘度の材料30kgをろ過するのに**半日**、ろ過回数も**約10回**かかっていました。

ノッチワイヤーフィルターを使ってからはろ過時間は**約30分**に短縮、ろ過回数もたった**1~2回**になりました。大変助かっています。  
(化学製品製造会社 担当者H様より)

ノッチワイヤーフィルターはこんなところで使われています！


- 化粧品工場
  - 医薬品工場
  - 食品製造工場
  - 化学工場
  - 洗剤・洗浄液工場
- などなど…他にも多数実績あります！

## ☆洗浄時間短縮大作戦


ノッチワイヤーフィルターの特徴のひとつ、「強度が強い」ことを生かし、驚異のフィルター洗浄方法を実践されている現場にお伺いしましたのでご紹介します。



手順1 お湯を溜める



手順2 洗浄(約1秒間)



手順3 洗浄終了



この方法はお湯を溜めておける場所があればどこでも実践できます。通常のフィルターでは強度が無いのでたぶん破れたり壊れてしまいます。この他に**高圧洗浄機**を使って洗浄する方法もあります。デモ機のお問い合わせで一言コメント頂ければ洗浄方法をこっそりお伝えします。

## ●お問い合わせ方法

**ノッチワイヤーフィルターを借りてみたい!**と思ったらホームページにある「メールお問い合わせ」ボタンからのお申込みが手早くかつ確実です！

手順1 **赤枠**をクリック



手順2 お問い合わせフォームに必要事項を記入し送信

お問い合わせ

お問い合わせ

お名前(必須)

業種  化学  食品  製薬  化粧品  その他

ご氏名(必須)

手順3 あとは待つだけ



またはTEL**03-3676-2323** 日高商店-日高優介までお問い合わせ下さい！